

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Περιεχόμενα του σετ του Συστήματος Διασύνδεσης
ScienceWorkshop 750 USB της εταιρείας PASCO Scientific.

| A/A | Περιγραφή είδους | Κωδικός εταιρείας | Ποσότητα |
|------------|--|--------------------------|-----------------|
| 1 | Διασύνδεση ScienceWorkshop 750(USB) | CI-7599 | 1 |
| 2 | Καλώδιο σύνδεσης διασύνδεσης με Η.Υ. | | 1 |
| 3 | Καλώδιο τροφοδοσίας | | 1 |
| 4 | Μετασχηματιστής τροφοδοσίας (AC adaptor) | 540-035 | 1 |
| 5 | Ψηφιακός δίσκος εγκατάστασης του DataStudio | CI-6870G | 1 |
| 6 | Εγχειρίδιο χρήσης του ScienceWorkshop 750(USB) | | 1 |
| 7 | Sound sensor | CI-6506B | 1 |
| 8 | Light sensor | CI-6504A | 1 |
| 9 | Voltage sensor | CI-6503 | 1 |
| 10 | Magnetic field sensor | CI-6520A | 1 |
| 11 | Temperature sensor | CI-6605A | 1 |
| 12 | Current sensor | CI-6556 | 1 |
| 13 | Power amplifier | CI-6552A-220 | 1 |
| 14 | Accessory photogate | 9204B | 1 |
| 15 | Rotary motion sensor | CI-6538 | 1 |
| 16 | Photogate/Pulley system | ME-6538 | 1 |
| 17 | Force sensor | CI-6537 | 1 |
| 18 | Motion sensor II | CI-6742A | 1 |
| 19 | Pressure sensor 0 – 700kPa | CI-6532A | 1 |
| 20 | Κιβώτια αποθήκευσης | | 2 |